

**Koken****IMPACT-lynkobling, 3/8 tomme, Hel længde: 45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650660 45
GTIN	34991644340065
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	3/8 tommer
Hel længde	45 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Lynkobling

