

**HOLEX****IMPACT-lynkobling, 1/2 tomme, Hel længde: 60mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651650 60     |
| GTIN                | 4062406659752 |
| Artikelklasse       | 62D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Hel længde                        | 60 mm              |
| Drivfirkant                       | 1/2 tommer         |
| Drivfirkant                       | 1/2 tommer         |
| Norm                              | DIN 3121           |
| Materiale                         | Krom-mylobdæn-stål |
| Overflade                         | bruneret           |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja                 |
| Produkttype                       | Lynkobling         |

---

**Tilbehør**

|  |             |
|--|-------------|
| Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm                                       | 651800 30   |
| Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4 | 651790 4    |
| Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X25 mm                      | 651900 3X25 |