

Garant**DCGW 04T001, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265426 G
GTIN	4062406545802
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Hjørneradius: 0,1 mm

Type: BU7220

Skæredybde a_p : 0,03 - 0,12 mmTilspænding f : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 160 m/min

Skærkantudførelse: G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 160 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 04T001
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,1 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	G
Skæremateriale	CBN
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o
Type	BU7220
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		