



Momentnøgle med reverserbar løs skralde, Maks. moment: 300Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657105 300
GTIN	2050002057593
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Med **reverserbar løs skralde**. Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Vægt	1702 g
Data, kan logges	nej
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Drivfirkant	1/2 tommer
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Maks. moment	300 Nm
Momentområde	50 - 220 lbfft
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Norm	DIN EN ISO 6789
Måleværktøj	Mekanisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	500 mm
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Samlet længde L	565 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	10 Nm
Momentområde	60 - 300 Nm
Display	analog
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	475 mm
Udløsningsindikering	haptisk

Udløsningsindikering	akustisk
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	25 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657700 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4HD tommer	657600 2-3/4HD
Skalavindue til momentnøgler Type 2	657212 2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Ekstragreb til momentnøgle Type 4	657211 4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657600 2-1/2
Grøn skyder til momentnøgle Type 2	657213 2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657700 2-3/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657600 2-3/4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657590 2-1/2
Momentnøgleuden indsatsværktøj Maks. moment 300 Nm	657215 300

Skalavindue til momentnøgler Type 4

657212 4