



Momentnøgle uden indsatsværktøj, Maks. moment: 300Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657215 300
GTIN	4018754324071
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582 – 657950.

Måleenheder: Nm, lbfft.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikseres vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Skalainddeling 1 delstreg =	10 Nm
Testprotokol	Producentens testrapport
Momentområde	50 - 220 lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Vægt	1400 g
Display	analog
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	475 mm
Feedback	udløsning
Måleværktøj	Mekanisk
Samlet længde L	520 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	25 mm
Momentområde	60 - 300 Nm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Data, kan logges	nej
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Maks. moment	300 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Kalibrering	O1
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	500 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning

Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målemetode	Moment
Produkttype	Momentnøgle

Services

DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400

Tilbehør

Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657700 2-3/4
Skalavindue til momentnøgler Type 2	657212 2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657630 2-1/2
Ekstragreb til momentnøgle Type 3	657211 3
Indstiksskralde Drivfirkant 2-1/2 tommer	657620 2-1/2
Ekstragreb til momentnøgle Type 4	657211 4
Grøn skyder til momentnøgle Type 2	657213 2
Indstiksskraldemed uddriver. Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657580 2-1/2
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657590 2-1/2
Indstiksskralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657630 2-3/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4 tommer	657600 2-3/4
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657700 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-3/4HD tommer	657600 2-3/4HD
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657600 2-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 2-1/2 tommer	657582 2-1/2
Skalavindue til momentnøgler Type 4	657212 4