



Elektronikskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, ESD, Antal skruetrækkere: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	669924 25
GTIN	4013288219459
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft med drejelig centrerkappe og hurtigdrejzone. **Klinge** i specialstål.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft.

- **Letgående drejelig hætte til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde.**
- **Optimalt formet hurtigdrejzone giver hurtig og effektiv skruring.**
- **Kraftzone til overføring af større momenter, klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.**

Anvendelse:

Til arbejde på elektroniske komponenter i områder med risiko for statisk elektricitet.

Leveringsomfang:

25 dele i tekstilfoldetaske.

1 skruetrækker til Phillips-skruer i hver str. PH000; PH00; PH0; PH1.

1 ligekærvskruestrækker i hver str. 0,8; 1,5 mm.

1 skruetrækker til kombiprofil Phillips/ligekærv str. PH/SL1.

1 skruetrækker til Torx® i hver str. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.

1 skruetrækker til Torx® med holdefunktion str. TX8; TX10.

1 skruetrækker til Torx Plus® str. 1IPR.

1 skruetrækker til Torx® med stift i hver str. TX6; TX8.

1 topnøgleskruestrækker str. SW3.

1 skruetrækker til Pentalobe i hver str. PL1,1; PL1,4.

1 skruetrækker til Microstix® i hver str. m; 00; F; 0.

1 løfter str. 3,5 mm.

Bemærk:

ESD „Big Pack“ med 25 dele fås via vores butik under 669924 str. 25.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	25
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærvs skruetrækker
Drivprofil	Pentalobe-skruetrækker
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Phillips/ligekærv
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til Microstix®-skruer
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®- skruer med boring
Drivprofil	Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Producentbetegnelse	Kraftform Micro ESD Big Pack 1
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Skruetrækkere