



Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613810 11
GTIN	4013288214195
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613610

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
---------------------	---------

Antal nøgler	11
Producentbetegnelse	6003 Joker 11 Set 1
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Målesystem, metrisk	ja
Målesystem, tommer	nej
Lang udførelse	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613800 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613800 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613800 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613800 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613800 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613800 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613800 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613800 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613800 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613800 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613800 12