

Garant GRIDLINE

Basisskab med skillevæg med massive hængslede metallåger, Type: 2000-3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Gennemgående mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm; alle hylder kan indstilles i højden.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 5

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg og hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1845 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm
Vægt	142 kg
Dybde i G	20
Greb, placering	midte
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde i G	40
Bredde	1000 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20