

Garant GRIDLINE

Basisskab med skillevæg med ruder i lågerne, Type: 2000-1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Ophængt mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm med 1 fast og 2 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller den nedhængende afdeling: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 3

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg og hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at væltes.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	114 kg
Greb, placering	midte
Bredde i G	40
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	20
ComfortClose	nej
Dybde	500 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11