

Garant GRIDLINE

Basisskab med skillevæg med massive hængslede metallåger, Type: 2000-2**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940082 2000-2 |
| GTIN | 4062406565077 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Ophængt mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm med 2 faste og 4 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller de nedhængende afdelinger: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 6

Antal hylder, bredde 40G: 1

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg og hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--|
| Greb, placering | midte |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| ComfortClose | nej |
| Vægt | 118 kg |
| Dybde i G | 20 |
| Nyttehøjde | 1845 mm |
| Højde | 2000 mm |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Bredde i G | 40 |
| Bredde | 1000 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20 | 940550 20 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |