

Garant GRIDLINE

Basisskab med skillevæg med massive hængslede metallåger, Type: 2000-1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med skillevæg. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Ophængt mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm med 1 fast og 2 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller den nedhængende afdeling: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 3

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg og hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, **pulverlakeret**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at væltes.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Massiv metallåge
ComfortClose	nej
Vægt	114 kg
Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Greb, placering	midte
Dybde	500 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20