

Garant GRIDLINE

**Basisskab med skillevæg og skuffer med massive hængslede metallåger,
Type: 2000-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 940102 2000-2 |
| GTIN | 4062406565213 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med midterskillevæg og skuffer med dybde 16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skuffefronthøjde 125 mm. Ophængt mellemskillevæg med □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm med 2 faste og 4 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller de nedhængende afdelinger: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 6

Antal hylder, bredde 40G: 1

Antal skuffer 16×16G: 2

Antal skuffer 36×16G: 1

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg samt hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--|
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Skuffer, nytte dybde | 400 mm |
| Skuffer, nytte bredde i G | 16 |
| Skuffer, nytte bredde i G | 36 |
| Greb, placering | midte |
| Skuffer, nytte dybde i G | 16 |
| ComfortClose | nej |
| Bredde | 1000 mm |
| Dybde i G | 20 |
| Dybde | 500 mm |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg |
| Højde | 2000 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Nytte højde | 1845 mm |
| Vægt | 142 kg |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Bredde i G | 40 |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Produkttype | Hyldeskab |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20 | 940550 20 |
| Skydegreb til GridLine Type GP11 | 914226 GP11 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm | 940640 125 |
| Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40 | 940550 40 |
| Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm | 940642 125 |