



Lodderøgudsugning Easy Arm 2, Antal filtre/arme: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082304 2
GTIN	4003008095333
Artikelklasse	04K

Beskrivelse

Udførelse:

Optisk og akustisk indikator for filterskift. Identiske filtre til EASY ARM 1 og EASY ARM 2. Interface til tilslutning af i-CON-loddestationer.

Høj udsugningseffekt – effektiv filterydelse – støjsvag drift. Procesluften filtreres i 3 trin:

- **Forfilter til støv og større partikler.**
- **Kombifilter til mikropartikler.**
- **Aktivkulfilter binder skadelige gasser.**

Systemet monteres med passende bordholder. Tilbehør som udsugningsarme og -dyser finder du i onlineshoppen under nr. 082306 – 082313.

Udsugningseffekten indstilles individuelt til alle udsugningsarme på systemet vha. en knap. elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Teknisk beskrivelse

Udsugningsvolumen pr. arm	110 m ² /h
Totalbredde	255 mm
Netspænding	100 - 240 V
Samlet højde	470 mm
Samlet længde	490 mm
Vægt	15 kg

Netfrekvens	50 - 60 Hz
Effektforbrug	80 W
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Udsugningsanordning

Tilbehør

Kombifilter komplet Type 1	082306 1
Udsugningsarm med led Omniflex Type 1	082311 1
Udsugningsarm med led til bordmontering Highflex Type 1	082308 1
Udsugningsarm Highflex Type 1	082309 1
Forfilter Type 1	082307 1
Udsugningsdyse Plus Type 1	082313 1
Udsugningsarm med led Omniflex Type 1	082310 1
Udsugningsdyse, firkantet Type 1	082312 1
Combi-filter komplet	0CA10-1001
Forfilter G4 PU 4 stk.	0CA10-1002/04