

Garant GRIDLINE

Basisskab med skillevæg og skuffer med ruder i lågerne, Type: 2000-1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40x20G med midterskillevæg og skuffer med dybde 16G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skuffefronthøjde 125 mm. Ophængt mellemskillevæg med □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm med 1 fast og 2 højdejusterbare hylder. Bæreevne af den ophængte mellemskillevæg eller den nedhængende afdeling: 200 kg.

Bestykning:

Antal hylder, bredde 20G: 3

Antal hylder, bredde 40G: 1

Antal skuffer 16x16G: 1

Antal skuffer 36x16G: 2

Leveringsomfang:

Skab inklusive skillevæg samt hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Bredde i G	40
Skuffer, nytte dybde	400 mm
Bredde	1000 mm
Greb, placering	midte
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
ComfortClose	nej
Vægt	145 kg
Højde	2000 mm
Nytte højde	1845 mm
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytte dybde i G	16
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	940642 125
