

HEDI

Maskinlampe, Type: 9LED-BR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning. Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag. Med 3 lysstyrketrin, der giver optimeret belysning af arbejdspladsen. Innovativt design giver mulighed for at se objektet oppefra med lampen. Forlænget metalledslange på 600 mm.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
ATEX-zone	Ingen
Lysnet	750 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Lyseffekt	6 W

Lyskilde

5

Produkttype

Maskinlampe