

HEDI

Maskinlampe, Type: 3LED



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning. Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag. Klassisk maskinlampe i udførelse med bred stråle. Lampehovedet kan drejes og svinges 340° takket være kugleledet. Inklusive udskiftelig lyskilde.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Teknisk beskrivelse

Lysnet	480 lm
Lysfarve	koldt hvidt lys
Lyskilde	5
Lyseffekt	5,5 W
ATEX-zone	Ingen

Farvetemperatur	6500 K
Effektforbrug	5,5 W
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Produkttype	Maskinlampe