


Garant**Radius-vendeplatte, HB225, Type / radius R: 16/1,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 231527 16/1,5 |
| GTIN | 4062406565558 |
| Artikelklasse | 21Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

2-skærs radius-vendeskersplattter.

Anvendelse:

Til konvekse radier på udvendige \emptyset eller i borer.

Passer til:

Nr. 231500 str. 16

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|----------|
| Belægning | AlCrN |
| Antal skift/skær | 2 |
| X | 3,25 mm |
| L | 11,11 mm |
| S | 3,97 mm |
| Y | 1,5 mm |
| Radius R | 1,5 mm |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Z | 3 mm |
| Type | 16 |
| Type | HB225 |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 250 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 250 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 80 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 65 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 110 m/min | K |
| CuZn | egnet | 250 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |