

Garant**GARANT Master Ni-Based HM-skaftfræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203048 10
GTIN	4062406565732
Artikelklasse	11Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Speciel slibning med **toruslignende skærekant-afrundning**.
Innovativt substrat specielt til spåntagning af **Nikkel-baserede legeringer**. Nyudviklet belægning.

Anvendelse:

Til fræsning af **nikkel-baserede legeringer med høj varmhærdhed**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 203028.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	22 mm
Tolerance, nom. \varnothing	e8
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Tilspænding f_z til beskæring i Inconel	0,07 mm
Skaft- $\varnothing D_s$	10 mm
Samlet længde L	72 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Fristilling- $\varnothing D_1$	9,7 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hjørneafrundning r_v	0,2 mm
Spiralvinkel	35 grader

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D _c	10 mm
Serie	Master Ni-based
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Inconel	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

Services

Skafslibning Type HB	129100 HB
----------------------	-----------