

Mahr**Kompakt længdemålere, Millimar C 1200, Type: 1200T****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt kabinet med højtopløst, kontrastrigt TFT-farvedisplay. Tilslutning til 1 induktiv føler. Displayet kan vinkles trinløst af hensyn til en optimal synsvinkel. Måleretningen er reverserbar. Kan anvendes med lysnet og batterier.

Funktion:

- **Dynamiske målefunktioner: Maks., min., maks.-min.**
- **Centrering af visningen midt imellem tolerancegrænserne**
- **Adgangskodespærring til menu.**

Anvendelse:

Som visning til en induktiv føler til enkle måleopgaver (+ A, – A). Ideel til stationær og mobil anvendelse på værksted og i produktion. Til induktiv føler med Tesa-kompatibilitet.

Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, strømforsyning (115-230 V, 50-60 Hz).

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498938.

Teknisk beskrivelse

Højde	170 mm
Skalering indstillelig	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Bredde	130 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Energiforsyning	Med kabel
Måleområde	±3 til ±5000 µm
Længde	150 mm
Vægt	1 kg
Maks. opløsning	0,1 µm
Kompatibilitet	Tesa
Display	digital
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Produkttype	Displayenhed

Tilbehør

Induktiv længdemåleføler Type 2004M	434760 2004M
Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind Type 1300TA	434750 1300TA
Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind Type 1300MA	434750 1300MA
Tilslutningskabel Type USB2	498938 USB2
Induktiv længdemåleføler Type 2004T	434760 2004T
Tilslutningskabel Type R2	498938 R2
Tilslutningskabel Type D2	498938 D2