

 Mahr

## Kompakt længdemålere, Millimar C 1200, Type: 1200M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Artikelklasse	43A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt kabinet med højt opløst, kontrastrigt TFT-farvedisplay. Tilslutning til 1 induktiv føler. Displayet kan vinkles trinløst af hensyn til en optimal synsvinkel. Måleretningen er reverserbar. Kan anvendes med lysnet og batterier.

#### Funktion:

- **Dynamiske målefunktioner: Maks., min., maks.-min.**
- **Centrering af visningen midt imellem tolerancegrænserne**
- **Adgangskodespærring til menu.**

#### Anvendelse:

Som visning til en induktiv føler til enkle måleopgaver (+ A, – A). Ideel til stationær og mobil anvendelse på værksted og i produktion. Til induktiv føler med Mahr-kompatibilitet.

#### Leveringsomfang:

Inklusive betjeningsvejledning, strømforsyning (115-230 V, 50-60 Hz).

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498938.

### Teknisk beskrivelse

Maks. opløsning	0,1 µm
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleområde	±3 til ±5000 µm
Længde	150 mm
Bredde	130 mm
Vægt	1 kg
Skalering indstillelig	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Højde	170 mm
Kompatibilitet	Mahr
Display	digital
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Produkttype	Displayenhed

## Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498938 USB2
Tilslutningskabel Type R2	498938 R2
Induktiv længdemåleføler Type 2004T	434760 2004T
Tilslutningskabel Type D2	498938 D2
Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind Type 1300MA	434750 1300MA
Induktiv længdemåleføler Type 2004M	434760 2004M
Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind Type 1300TA	434750 1300TA