

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital hurtigføler, udvendig med målekontaktkugle, Måleområde: 0-50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 438573 0-50 |
| GTIN | 2050002053175 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med HM-kuglemåleanlæg. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------------|
| Målekontaktlængde nederst Hf | 30 mm |
| Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 167 mm |
| HM-følerkugle-Ø | 3 mm |
| Måleområde | 0 - 50 mm |
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,03 mm |
| Målekraft | 0,9 - 1,2 N |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Antal medfølgende batterier | 2 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Fejlgrænse | 0,05 mm |
| Målekontaktlængde øverst Hb | 30 mm |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,002 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,005 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,01 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,02 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,05 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | USB-interface |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Kalibrering | C7 |
| Produkttype | Udvendigt måleur |

Services

| | |
|---|----------|
| KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023450 S |
| DAkKS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023460 S |