

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital hurtigføler, udvendig med målekontaktkugle, Måleområde: 0-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med HM-kuglemåleanlæg. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

Målekontaktlængde øverst Hb	30 mm
Målekraft	1 - 1,5 N
Målekontaktlængde nederst Hf	30 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	115 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,02 mm
Måleområde	0 - 30 mm
Antal medfølgende batterier	2

Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Fejlgrænse	0,04 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
HM-følerkugle-Ø	3 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

Services

DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S