

**Garant**

mini-stikplatte til indstikning, indvendig helradius højre, HB720, Ø Dmin / w:  
11/0,8mm

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270050 11/0,8 |
| GTIN                | 4062406566234 |
| Artikelklasse       | 21I           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Plattetykkelse T                   | 4 mm                   |
| Spids-midte-afstand L <sub>3</sub> | 6,7 mm                 |
| Tilspænding f                      | 0,02 - 0,03 mm/o       |
| Stikbredde W                       | 0,8 mm                 |
| Plattestørrelse Ø d                | 8 mm                   |
| Maks. skæredybde t <sub>maks</sub> | 2,3 mm                 |
| Min. Ø D <sub>min</sub>            | 11 mm                  |
| Radius R                           | 0,4 mm                 |
| Skæremateriale                     | HM                     |
| Type                               | HB720                  |
| Produkttype                        | Mini-skifteskæreplatte |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer        | betinget egnet | 80 m/min | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet | 80 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                  | betinget egnet | 60 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 80 m/min | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 60 m/min | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 70 m/min | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 50 m/min | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | betinget egnet | 30 m/min | S        |
| GG (G)                        | egnet          | 60 m/min | K        |
| CuZn                          | egnet          | 80 m/min | N        |
| kontinuerlig                  | egnet          |          |          |
| uregelmæssig                  | betinget egnet |          |          |
| afbrudt                       | betinget egnet |          |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |          |          |