



Top til tændrør, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637340 16
GTIN	4000896040131
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**. 6-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	21,7 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Længde	60 mm
Holdemekanisme til tændrør	kronefjeder
Nøglestørrelse	16 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgleindsats