

Garant

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/8mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-fræsesystem til **mindre bearbejdningsdiametre** og **større anvendelsesdybder**. Særdeles **effektiv takket være højt skærantal**.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	126 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	130 mm
Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	20 grader
Rampinglængde L for α _{maks}	58,4 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm

Antal skær Z	8
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	ANGX10T308ZE.R
Rampingvinkel α_{maks}	0,34 grader
$\varnothing D_3$	60 mm
Skær- $\varnothing D_c$	66 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser