

**Akku-rundsav, Type: GKS18V68C****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 078183 GKS18V68C |
| GTIN | 3165140931786 |
| Artikelklasse | 03B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv 18 V **batteri-rundsav med BITURBO-teknologi.**

- **Integreret VAC-adapter til enkel manøvrering. Adapteren kan drejes 360°.**
- **Den bedst mulige ergonomi giver maksimal kontrol og komfort.**
- **Intelligent bremse til sikkert stop med minimeret tilbageslag.**
- **Udstyret med professionelt 18 V-system til alt fra lette til tunge opgaver.**

Leveringsomfang:

Inklusive savklinge, parallelføring.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Batterispænding | 18 V |
| Vægt | 4,7 kg |
| Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s ² |
| Savklinge-borings-Ø | 30 mm |
| Batteritype | Lithium-ion |

| | |
|---|------------------------|
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) |
| Vægt uden batteri | 3,8 kg |
| maks. omdrejningstal | 6250 min ⁻¹ |
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Savklinge-Ø | 190 mm |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V |
| Maks. skæredybde 90° | 57 mm |
| Antal medfølgende akkuer | 0 |
| Producentbetegnelse | GKS 18V-68 C |
| Udførelse | Dykrundsav |
| Produkttype | Sav |

Tilbehør

| | |
|--|-------------------|
| Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V | 073851 B18 |
| Rundsavklingeexpert for Aluminium Klinge-Ø D 190 mm | 583920 190 |
| Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V | 073854 B18 |
| Batterilader Type GAL18160C | 073866 GAL18160C |
| Batterilader Type GAL18V6-80 | 073866 GAL18V6-80 |
| Batterilader Type 1880CV | 073866 1880CV |
| Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V | 073853 B18 |
| Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasninguniversal Klinge-Ø D 190 mm | 584095 190 |
| Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 190 mm | 584075 190 |