

Garant**NPT-rival 1:16, NPT: 1/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Artikelklasse	110

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede borer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske borer.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	17 mm
lille $\varnothing D_3$	5,95 mm
Skafftirkant \square	4,9 mm
Samlet længde L	70 mm
Antal skær Z	6
Skaft- $\varnothing D_s$	6 mm
stor $\varnothing D_2$	7 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Konusforhold	1:16
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul

Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		