



Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 10mm²



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729456 10
GTIN	4062406566821
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-konform **firkantcrimpring** = optimale kontaktflader.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	190 mm
Til ledertværsnit	0,08 - 10 mm ²
Norm	DIN 46228
Produkttype	Crimptang elektromekanisk