



Momenttestapparat til momentnøgler „SmartCheck USB”, Maks. moment: 10Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654651 10
GTIN	4018754324859
Artikelklasse	60N

Beskrivelse

Udførelse:

Variabelt og fleksibelt momenttestapparat takket være drejeligt display og basisenhed. Kan monteres både vandret og lodret. Displayet og det foliebelagte tastatur er stønkvandsbeskyttet, og kabinettet er udført i slagfast kunststof. **Micro-USB-port** til **dataeksport** og strømforsyning. Med hukommelse til 250 måleværdier.

3 anvendelsestilstande: Medløbende visning (**Track**), **knækpunktregistrering (First-Peak)**, **spidsværdivisning (Peak-Hold)**.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robust.** Den integrerede optiske og akustiske overbelastningsbeskyttelse giver lang levetid.
- **Præcis.** En visningsafvigelse på kun $\pm 1\%$ garanterer yderst pålidelige måledata.
- **Klar til start.** Takket være den integrerede føler med stort måleområde kan der begyndes med det samme.
- **Fleksibel.** SmartCheck kan placeres næsten overalt. Både ved vandret og lodret montering – de gennemtænkte fastgørelsespunkter, den kompakte konstruktion og det drejelige display har man fuld fleksibilitet.
- **Individuel.** Der findes tre driftstilstande (Trak, First Peak, Peak Hold) og tre måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb). Det ønskede moment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan angives individuelt.

- **Uafhængig.** Til anvendelse på arbejdspladser uden stikkontakt. Foruden klassisk drift med strømforsyning er der også mulighed for batteridrift.
- **Drejelig.** SmartCheck kan indstilles optimalt til den individuelle synsvinkel. For det er ikke kun displayet, men også displayholderen og basisenheden, der kan drejes 180°.
- **Kan gemme op til 250 dataposter.** Inklusive dato og tidsstempel.
- **Dataeksport og mulighed for strømforsyning via micro-USB-port som tilvalg.**
- **Dokumentationssoftware kan downloades gratis.**

Fordel:

Kompakt og variabelt momenttestapparat. Kører med strømforsyning eller batteri.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af **momentskruetrækkere og -nøgler** med eller uden skala.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning og softwaren SmartCheck USB til overførsel af værdier og udarbejdelse af kontrolcertifikater. I stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende Bluetooth-modul fås via eShop (nr. 52110222).

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed, moment	±1 %
Maks. moment	10 Nm
Vægt	5,21 kg
Måleområde	1 - 10 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Firkantholder	1/4 tommer
Displayenhed, højde	124 mm
Displayenhed, dybde	167 mm
Displayenhed, bredde	120 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2