

 steinel**Batteri-varmluftsblæser 18 V, Type: 066611****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078322 066611
GTIN	4007841066611
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den kompakte akku-varmluftsblæser mobile heat MH 5 har fire programmer til forskellige anvendelser. Luftmængden kan reguleres digitalt i seks trin (op til 300 l/min).

Leveringsomfang:

Akku-varmluftsblæser inklusive 1× 18 V/8,0 Ah akku, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870 – nr. 073890.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	MH5
Effektforbrug	2200 W
Lufttemperatur	50 - 500 °C
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Batterispænding	18 V

Emballage	Kuffert
Luftvolumenstrøm	300 l/min
Udførelse	Sortiment
Vægt	660 g
Akku-kapacitet	8 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Produkttype	Varmluftblæser

Tilbehør

Akku Type CAS-8	078327 CAS-8
Lader Type ASC145	078328 ASC145
Lader Type ASC55	078328 ASC55