

 steinel**Batteri-varmluftsblæser 18 V, Type: 066604****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078322 066604
GTIN	4007841066604
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet varmluftsblæser 18V med 2 temperaturtrin (300° / 500°).

Leveringsomfang:

Akku-varmluftsblæser inklusive 1× 18 V/8,0 Ah akku, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870 – nr. 073890.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	Sortiment
Vægt	680 g
Lufttemperatur	300 - 500 °C
Luftvolumenstrøm	200 l/min
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	MH3

Akku-kapacitet	8 Ah
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	1
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Produkttype	Varmluftblæser

Tilbehør

Lader Type ASC145	078328 ASC145
Akku Type CAS-8	078327 CAS-8
Lader Type ASC55	078328 ASC55