

 steinel**Batteri-varmluftsblæser 18 V, Type: 063993****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078323 063993
GTIN	4007841063993
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Den kompakte akku-varmluftsblæser mobile heat MH 5 har fire programmer til forskellige anvendelser. Luftmængden kan reguleres digitalt i seks trin (op til 300 l/min).

Leveringsomfang:

Version uden batteri og uden lader, kuffert.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes under nr. 073870 – nr. 073890.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Effektforbrug	2200 W
Emballage	Kuffert
Lufttemperatur	50 - 500 °C
Luftvolumenstrøm	300 l/min
Antal medfølgende akkuer	0

Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	MH5
Vægt	660 g
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Produkttype	Varmluftblæser

Tilbehør

Lader Type ASC55	078328 ASC55
Akku Type CAS-8	078327 CAS-8
Lader Type ASC145	078328 ASC145