



Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm²



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729467 16
GTIN	4062406566838
Artikelklasse	72B

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-kompatibel **sekskant-krympning** = pladsbesparende. Crimpform iht. DIN 46228.

Teknisk beskrivelse

Til ledertværsnit	0,08 - 6 mm ²
Til ledertværsnit	10 - 16 mm ²
Hel længde	190 mm
Norm	DIN 46228
Produkttype	Crimptang elektromekanisk