

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekrafter.

Anvendelse:

SM-geometrien er 1. Valg til lavere skærekrafter.

Hjørneradius: 0,8 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: KOMET® vendeskærsplatte

Tilspænding f_z : 0,08 - 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,08 - 0,2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	3
ISO-kode, vendeskærsplatte	KOMET® vendeskærsplatte
Type	ST1400

Type	PR1525
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		