

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226445 S
GTIN	4960664914036
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekrafter.

Anvendelse:

SM-geometrien er 1. Valg til lavere skærekrafter.

Hjørneradius: 0,8 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: TOMT 060508ER-SM

Tilspænding f_z : 0,08 - 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOMT 060508ER-SM
Tilspænding f_z	0,08 - 0,15 mm
Antal skift/skær	3
Type	S

Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		