

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 13-43mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

Maks. følerarmslængde L (måledybde)	127 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm

Energiforsyning	Batteridrevet
Maks. nyttedybde	6,5 mm
Måleområde	13 - 43 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,02 mm
Min. nyttebredde	2 mm
HM-følerkugle-Ø	1,3 mm
Målekraft	1,2 - 1,7 N
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Antal medfølgende batterier	2
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965