

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 90-120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438979 90-120
GTIN	2050002053229
Artikelklasse	46Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

**Specialtilbehør:**

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. nyttedybde	8,5 mm
Min. nyttebredde	2,5 mm
Måleområde	90 - 120 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
HM-følerkugle-Ø	2 mm
Antal medfølgende batterier	2
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	127 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3

Gentagelsesnøjagtighed	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Målekraft	1,3 - 1,8 N
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleür

## Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

## Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975