

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 30-60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438979 30-60
GTIN	2050002053199
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

Målekraft	1,3 - 1,8 N
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Gentagelsesnøjagtighed	0,02 mm
Maks. nyttedybde	8,5 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Antal medfølgende batterier	2
Måleområde	30 - 60 mm

Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Fejlgrænse	0,04 mm
Min. nyttebredde	2,5 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	127 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleür

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975