



LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: M18HOSALC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.

- **Meget robust 18-V-LED-lampe med stativ.**
- **Stødsikkert projektørhoved med 3 separate LED-moduler, der kan indstilles separat.**
- **Hybrid strømkilde: Fungerer enten med et 18 V akku eller med kabel.**
- **Integreret M18™ akku-lader og en 2,1 ampere USB-lader.**

Funktion:

IP34: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\text{Ø} > 2,5 \text{ mm}$, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Passer til:

Milwaukee 18-V-akkuer (nr. 073816 MB18 og 073827 MB18).

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 34
ATEX-zone	Ingen

Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 2	4000 lm
Lysvarighed, trin 2	5 h
Vægt inklusive akku	11100 g
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Lyskilde	LED-lampe
Batterispænding	18 V
Lysnet	6000 lm
Lysvarighed, trin 3	10 h
Producentbetegnelse	M18 HOSALC-0
Lysnet, trin 3	1700 lm
Produktnavnsegenskab	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Arbejdslygte