



## Burrelæssliberondel (CER) Hookit 775L Uden huller, Ø 150 mm, Korn: 400



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	567793 400
GTIN	638060050569
Artikelklasse	53M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med **stabil filmholder**. Støvafvisende belægning forhindrer tidlig tilstopning.

#### Fordel:

- **Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.**
- **Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.**

#### Anvendelse:

Førsteklasses korund-slibekorn (A) universelt anvendelig til grov-, mellem og slutslibning. Præcisionsslibekorn **Cubitron™ II** med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af **hurtigere materialefjernelse** og **mere ensartet overfladefinish**.

### Teknisk beskrivelse

Serie	775L
Korn	400
Skive-Ø	150 mm
Slibemiddel	Cubitron™ II

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 150 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		