



Fiberskive-støtteskive TURBO PAD 3 hård/med ribber, Udvendig Ø mm / hårdhed: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

566688 115

GTIN

4018875763858

Artikelklasse

56V

Beskrivelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med **fine ribber til optimal kornstøtte** ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med **meget høj temperaturbestandighed**. Ideel til **grove slibe- og skrubbeopgaver** med korn 36 til 60.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø

115 mm

maks. omdrejningstal

13300 min⁻¹

Hårdhedsgrad

hård

Gevind

M14

Produkttype

Støtteskive

