

**Garant**

**Slibeskive af fleece med bagside af fiber, Ø 125 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 80**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566895 80
GTIN	4062406569211
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget **aggressiv slibeskive af fleece med høj kantstabilitet** på grund af bagsiden af fiber. Derfor kan denne slibeskive af fleece bruges sammen med støtteskiver til fiberskiver som f.eks. nr. 566650 og 566672.

**Anvendelse:**

Ideel til **fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger** samt til **grovere rengørings- og afgratningsopgaver**. Ingen underslibning af overfladen.

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	125 mm
Udførelse	A coarse heavy duty
Farve	sort
Kornstørrelsessammenligning	80
Finhedsgrad	meget grov

Borings-Ø	22,23
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	50 m/s
Produkttype	Slibefilt

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		