

**Burrelåssliberondel 237AA (A), Ø 115 mm, Korn: 400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	567724 400
GTIN	2050002053335
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med **sliberondel med burrelås** f.eks. nr. **567760 selvhæftende**. Af hensyn til hurtigt skiveskift.

237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler (A).

Anvendelse:

På **vinkelslibere** eller excenterslibere med sliberondel med burrelås (støvudsugning ikke mulig). Maks. arbejdshastighed **40 m/s**.

Til et **fint og ensartet slibebillede** på alle former for stål, rustfrit stål, messing og titanlegeringer. Specielt til konturslibning og politurforberedelse.

Bemærk:

Passende håndslibeblok til burrelåssliveskiver, se nr. 567857 str. 125 og str. 150. Burrelåsfiltskiver, se nr. 566902 – 566950. Minislibesystem Ø 50 mm og Ø 75 mm, se nr. 554005 ff.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	237AA Trizact™
Korn	400

Serie	237AA
3M-kornbetegnelse	A45
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Burrelåssliberondel

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		