



Batteridrevet bajonetsav, Type: M18FSZ



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078220 M18FSZ |
| GTIN | 4058546344702 |
| Artikelklasse | 03L |

Beskrivelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.

- **Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**

Batteri-bajonetsav.

- **Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor sørger for højere effektivitet.**
- **Patenteret koblingsbeskyttelse forhindrer, at maskinen slår ud, når savklingen blokeres.**
- **Styrbar, blød opstart giver maksimal kontrol og hurtighed.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**
- **Vip- og justerbar savsko gør det muligt at optimere skærepositionen.**

Leveringsomfang:

Variant i HD-boks **uden batteri, uden lader.**

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------------------------------|
| Energiforsyning | Akkudrevet |
| Emballage | Systemkuffert (HD=Heavy Duty) |
| Slagtal | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Batterispænding | 18 V |
| Slaglængde | 32 mm |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Akku-kapacitet | 5 Ah |
| Vægt | 8 kg |
| Producentbetegnelse | M18 FSZ |
| Antal medfølgende akkuer | 0 |
| Bemærk | FIXTEC, LED |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 18 V |
| Maks. vibration iht. EN | 9,9 m/s ² |
| Produkttype | Sav |

Tilbehør

| | |
|--|------------------|
| Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18 | 073816 MB18 |
| Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG55 | 073830 M18HNRG55 |
| Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB12 | 073811 MHB12 |
| Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18 | 073827 MB18 |
| Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG8 | 073831 M18HNRG8 |
| Akku-startsæt High Output™ Akku-type M18HNRG3 | 073826 M18HNRG3 |
| Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB3 | 073808 MHB3 |
| Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB55 | 073809 MHB55 |
| Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB8 | 073810 MHB8 |
| Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG12 | 073833 M18HNRG12 |
| Akku-startsæt Type M18NRG5 | 073839 M18NRG5 |

