



## Batteridrevet bajonetsav, Type: M18ONEFSZ



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Milwaukee akku-bajonetsav** til arbejde på svært tilgængelige steder.

- **Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**

Batteri-bajonetsav.

- **Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor sørger for højere effektivitet.**
- **Patenteret koblingsbeskyttelse forhindrer, at maskinen slår ud, når savklingen blokeres.**
- **Styrbar, blød opstart giver maksimal kontrol og hurtighed.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**
- **Vip- og justerbar savsko gør det muligt at optimere skærepositionen.**

Variant M18FSZ men med **ONE-KEY™** teknologi.

- **Gemmer op til 3 individuelle indstillinger i apparatets interne hukommelse.**

#### Leveringsomfang:

Variant i HD-boks **uden batteri, uden lader.**

#### Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

## Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	9,9 m/s <sup>2</sup>
Slaglængde	32 mm
Batterispænding	18 V
App-integration	OneKey
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Vægt	7,9 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Slagtal	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Akku-kapacitet	5 Ah
Antal medfølgende akkuer	0
Bemærk	FIXTEC, LED
Producentbetegnelse	M18 ONE FSZ
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Sav

## Tilbehør

Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12