

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-819 ESD, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094354 10 |
| GTIN | 10076490613997 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekt kombination af brugerkomfort, fingerbevægelighed og ESD-/touchscreen-kompatibilitet. Beskyttelsesprodukt mod elektrostatisk afladning. Kan også bæres som del af jordingen i områder med eksplosionsfare. Dermatologisk testet med Dermatest®, Öko-Text-certificeret.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Universalhandsker |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Handskestørrelse | 10 |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Indhold | 12 |
| Handskeegenskab | Touchscreen-egnet |
| Handskeegenskab | latexfri |
| Handskeegenskab | allergiker-hudvenlig |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| EN 388 | 3121A |
| Bæremateriale | Nylon Spandex |
| Belægning | Nitrilskum |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Længde | 195 mm |
| Farve | blå |
| Vægt | 16,6 g |
| Strikketeknologi | 18G |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Materiale | Nitrilskum |
| Skærebeskyttelsesklasse | A |
| Produkttype | Universalhandsker |