

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-819 ESD, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094354 9
GTIN	10076490614048
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-819 ESD. Perfekt kombination af brugerkomfort, fingerbevægelighed og ESD-/touchscreen-kompatibilitet. Beskyttelsesprodukt mod elektrostatisk afladning. Kan også bæres som del af jordingen i områder med eksplosionsfare. Dermatologisk testet med Dermatest®, Öko-Text-certificeret.

Norm:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Beskyttelseskategori	Kategori II

Handsketype	Universalhandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Silikonefri
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
EN 388	3121A
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	195 mm
Farve	blå
Vægt	16,6 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker