

**Akku-radio / elektrisk radio, Type: M12RCDAB****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Artikelklasse	03L

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, stænkvandsbeskyttet (IP54) byggepladsradio til lysnet- eller akku-drift. Batteri-/lysnet-radio med ladefunktion. DAB+, AM og FM tuner.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel, 2 bufferbatterier, AUX-tilslutningskabel, uden akkuer.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Frekvensområde	Radiofrekvens FM
Frekvensområde	Radiofrekvens AM
Frekvensområde	Radiofrekvens DAB
Højde	386 mm

Bredde	155 mm
Længde	523 mm
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	1,9 kg
Producentbetegnelse	M12RCDAB+-0
Batterispænding	12 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Interface	RS232C-interface.
Interface	Bluetooth-port
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Radio

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C