


**Garant****Vendeplatte til gravering, HB7525, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Artikelklasse	21Y

**Beskrivelse**

Vendeplatte til gravering UNI Tilspænding f: 0,008 - 0,03 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,008 - 0,03 mm
Type	UNI
Type	HB7525
Spidsvinkel	90 grader
$W_{min}$	0,25 mm
$W_{maks}$	1,8 mm
$t_{maks}$	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatter til gravering

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
GG (G)	egnet	80 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		