

KÄRCHER**Spån- og væskeopsugnings-sortiment, Indvendig tilslutningsdiameter: DN40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078529 DN40 |
| GTIN | 4054278687407 |
| Artikelklasse | 07C |

Beskrivelse**Passer til:**

Industristøvsuger nr. 078522.

Leveringsomfang:

1 PU-indsugningsslange (3 m) olie- og skærefast, 1 buet rør, 1 forlænger, 1 gulvmundstykke, 1 mundstykke, elastisk.

Bemærk:

Reduktionsstykke DN50 til DN40 finder du under nr. 078533 str. DN40.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------------------|
| Passer til | IVR-L40, IVR-L65/20 |
| Ø nom. indvendig diameter, slangetilslutning | 40 mm |
| Produkttype | Våd- og tørsuger |